

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 0,390-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 0,390-27
GTIN	4062406043735
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 27
Ø Filettatura: 9,91 mm
Lunghezza complessiva L: 100 mm
Ø Codolo D_s: 10 mm
Quadro del codolo □: 8 mm
Ø Preforo: 9 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	27
Norma	DIN 371
Quadro del codolo □	8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	0,94 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Materiale da taglio	HSS E

Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	10 mm
Ø Filettatura	9,91 mm
Profondità filettatura	24,78 mm
Ø Preforo	9 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	0,390-27 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare