

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/8-7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 1.1/8-7
GTIN	4062406044541
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 7
Ø Filettatura: 28,575 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s: 22 mm
Quadro del codolo □: 18 mm
Ø Preforo: 24,87 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	3,629 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	180 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	71,44 mm
Ø Filettatura	28,575 mm

Ø Preforo	24,87 mm
Quadro del codolo □	18 mm
Filetti per pollice	7
Ø Codolo D _s	22 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	1.1/8-7 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare