

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 3/4-20**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 3/4-20
GTIN	4062406041878
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNEF-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 20  
 Ø Filettatura: 19,05 mm  
 Lunghezza complessiva L: 125 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Quadro del codolo □: 11 mm  
 Ø Preforo: 18 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	11 mm
Profondità filettatura	57,15 mm
Ø Filettatura	19,05 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	14 mm

Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	18 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	20
Lunghezza complessiva L	125 mm
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	3/4-20 UNEF LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare