

HOLEX**VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, be dangos, Ø e8 DC: 14mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 205270 14 |
| GTIN | 4062406122652 |
| Produktų klasė | 12X |

Aprašymas**Modelis:**

Rupiajam apdirbimui.

Specialus užgalandimas spalvotųjų metalų apdirbimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------------------------|
| Sužeminto koto Ø D ₁ | 13 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 42 mm |
| Bendras ilgis L | 99 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,18 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu | 52 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 14 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Koto Ø D _s | 14 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,2 mm |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Kampų užapvalinimas r_v | 0,32 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Frezos profilis | WR |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D pjaunant |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D pjaunant |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | HPC |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 300 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 280 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| PA 66 | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| PEEK | ribotai tinka | 100 m/min | N |
| Cu | tinka | 80 m/min | N |
| CuZn | tinka | 100 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

