

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.5/16-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1.5/16-20
GTIN	4062406042448
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 20  
Ø Filettatura: 33,338 mm  
Lunghezza complessiva L: 200 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 28 mm  
Quadro del codolo □: 22 mm  
Ø Preforo: 32,15 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	33,338 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	66,69 mm

Quadro del codolo □	22 mm
Filetti per pollice	20
Ø Preforo	32,15 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.5/16-20 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare