

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 7/16-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 7/16-27
GTIN	4062406041519
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Ø Preforo	10,2 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Passo della filettatura	0,941 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Profondità filettatura	33,33 mm
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	9 mm
Filetti per pollice	27
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	11,11 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	7/16-27 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare