

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 15/16-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130036 15/16-12
GTIN	4062406042073
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 12
 Ø Filettatura: 23,812 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 18 mm
 Quadro del codolo □: 14,5 mm
 Ø Preforo: 21,8 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	21,8 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Ø Filettatura	23,812 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376

Lunghezza complessiva L	160 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	2,117 mm
Filetti per pollice	12
Profondità filettatura	47,64 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	15/16-12 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare