

Garant
**GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, DLC, Ø e8
DC: 15,5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202004 15,5
GTIN	4062406126025
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Su naujausios kartos DLC danga sp2.
Rupijam ir glotniajam apdirbimui.
Iki 2× D didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.
Galimos maksimalios pastūmos vertikalios gilinimosi metu.
Galima naudoti nuožulnių paviršių iki 45° apdirbimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtnių griovelių forma.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	15,3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos ilgis L _c	31 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto Ø D _s	16 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,18 mm
Dantų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	92 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	42 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	15,5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,14 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų užapvalinimas r_v	0,32 mm
Serija	Master Alu
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ pjaunant
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	550 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N

PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB