

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.9/16-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130036 1.9/16-12
GTIN	4062406042745
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	24 mm
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	2,117 mm
Filetti per pollice	12
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	79,38 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Ø Preforo	37,7 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	39,688 mm
Tipo di filettatura	UN-LH

Misura del filetto	1.9/16-12 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare