

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.5/8-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 1.5/8-20
GTIN	4062406045012
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 20
Ø Filettatura: 41,275 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø Codolo D_s: 32 mm
Quadro del codolo □: 24 mm
Ø Preforo: 40,08 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	200 mm
Norma	DIN 376
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	32 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	24 mm

Ø Preforo	40,08 mm
Filetti per pollice	20
Ø Filettatura	41,275 mm
Profondità filettatura	103,19 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.5/8-20 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare