

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.3/8-6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130036 1.3/8-6
GTIN	4062406042561
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 6
 Ø Filettatura: 34,925 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø codolo D_s: 28 mm
 Quadro del codolo □: 22 mm
 Ø preforo: 30,6 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Codolo D _s	28 mm
Filetti per pollice	6
Passo della filettatura	4,233 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Filettatura	34,925 mm
Numero taglienti Z	4

Norma	DIN 376
Ø Preforo	30,6 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Profondità filettatura	69,85 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1.3/8-6 UNC LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare