

Garant**Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: HSK50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320617 HSK50
GTIN	4062406127244
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifuotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Techninis aprašymas

Spyruoklės eiga	3 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K12

Bendras ilgis L	120 mm
Korpuso \varnothing D	44 mm
Koto \varnothing D ₁	12 mm
Radialinis mušimas	0,01 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Naudingasis ilgis L ₁	95 mm
tekinamo ruošinio masė	300 kg
Laikiklis	HSK 50
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys