

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 3/8-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 3/8-16
GTIN	4062406043728
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 16  
Ø Filettatura: 9,525 mm  
Lunghezza complessiva L: 100 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 10 mm  
Quadro del codolo □: 8 mm  
Ø Preforo: 7,95 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	9,525 mm
Filetti per pollice	16
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,588 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm

Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	8 mm
Ø Preforo	7,95 mm
Norma	DIN 371
Profondità filettatura	23,83 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	3/8-16 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare