

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.5-40**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 NO.5-40
GTIN	4062406043292
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNC  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Filetti per pollice: 40  
 Ø Filettatura: 3,175 mm  
 Lunghezza complessiva L: 56 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
 Quadro del codolo □: 2,7 mm  
 Ø Preforo: 2,59 mm

**Descrizione tecnica**

Filetti per pollice	40
Lunghezza complessiva L	56 mm
Ø Preforo	2,59 mm
Norma	DIN 371
Ø Codolo D <sub>s</sub>	3,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3

Quadro del codolo □	2,7 mm
Ø Filettatura	3,175 mm
Profondità filettatura	7,9 mm
Passo della filettatura	0,635 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	5-40 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare