

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1/2-16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1/2-16
GTIN	4062406046101
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 16
 Ø Filettatura: 12,7 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 11 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø Preforo: 11,2 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	11,2 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Ø Filettatura	12,7 mm
Passo della filettatura	1,588 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero taglienti Z	3

Profondità filettatura	31,75 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	16
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	11 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1/2-16 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare