

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/4-20****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130041 1.1/4-20 |
| GTIN | 4062406046842 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 20
Ø Filettatura: 31,75 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s: 25 mm
Quadro del codolo □: 20 mm
Ø Preforo: 30,55 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Filetti per pollice | 20 |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Ø Preforo | 30,55 mm |
| Ø Filettatura | 31,75 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Ø Codolo D _s | 25 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |

| | |
|---------------------------------|---|
| Norma | DIN 376 |
| Profondità filettatura | 79,38 mm |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Passo della filettatura | 1,27 mm |
| Quadro del codolo □ | 20 mm |
| Tipo di filettatura | UN-LH |
| Misura del filetto | 1.1/4-20 UN LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2xD in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |