

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/4-7**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1.1/4-7
GTIN	4062406046910
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNC-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 7  
 Ø Filettatura: 31,75 mm  
 Lunghezza complessiva L: 180 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Quadro del codolo □: 20 mm  
 Ø Preforo: 28,05 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	20 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Profondità filettatura	79,38 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	7
Ø Preforo	28,05 mm

Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	31,75 mm
Passo della filettatura	3,629 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1.1/4-7 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare