



Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.}	8 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------