



## Universali gręžimo karūna be centravimo gražto, Gręžimo kiaurymės Ø: 30mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 788041 30     |
| GTIN             | 4058546228675 |
| Produktų klasė   | 76G           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Kietlydinio dantys geresniam patvarumui, taip pat tankių ruošinių gręžimui. Platūs ir gilūs gilintuvo grioveliai lengvam šerdies pašalinimui. Agresyvi dantų geometrija – 10x greitesnis gręžimas, palyginus su bimetalo gręžimo karūnomis. Idealiai tinka naudoti elektronikos ir montavimo srityse.

#### Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui skirtingose medžiagose: mūre, lengvose statybinėse medžiagose, plastikuose ir medienoje. Netinka naudoti su kietomis medžiagomis, pvz., betonu, granitu, natūraliu akmeniu ir plytomis, kurių kietis didesnis nei 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Pastaba:

**Naudoti tik gręžimui (be smūgio).**

### Techninis aprašymas

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 2   |
| maksimalus pjovimo gylis     | 60 mm   |
| Skirta                       | Nuotekų ir šildymo vamzdžiai, halogeniniai šviestuvai |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis gręžimas                         |
| Ašmenys                      | HM  |

Produkto rūšis

Gręžimo karūna

---

## Priedai

Speciali jungtis su centravimo grąžtu Visas ilgis 115-6KT  
mm

788052 115-6KT