



Universali gręžimo karūna be centravimo gražto, Gręžimo kiaurymės Ø: 51mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 788041 51 |
| GTIN | 4058546228705 |
| Produktų klasė | 76G |

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio dantys geresniam patvarumui, taip pat tankių ruošinių gręžimui. Platūs ir gilūs gilintuvo grioveliai lengvam šerdies pašalinimui. Agresyvi dantų geometrija – 10x greitesnis gręžimas, palyginus su bimetalo gręžimo karūnomis. Idealiai tinka naudoti elektronikos ir montavimo srityse.

Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui skirtingose medžiagose: mūre, lengvose statybinėse medžiagose, plastikuose ir medienoje. Netinka naudoti su kietomis medžiagomis, pvz., betonu, granitu, natūraliu akmeniu ir plytomis, kurių kietis didesnis nei 30 N/mm².

Pastaba:

Naudoti tik gręžimui (be smūgio).

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| maksimalus pjovimo gylis | 60 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Skirta | Jungiklių, tuščiaidurių sienelių ir skirstytuvų blokai, įmontuojami šviestuvai |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis gręžimas |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Gręžimo karūna |