

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.3/8-6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1.3/8-6
GTIN	4062406047047
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 6  
Ø Filettatura: 34,925 mm  
Lunghezza complessiva L: 200 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 28 mm  
Quadro del codolo □: 22 mm  
Ø Preforo: 30,6 mm

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	4,233 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	22 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4

Profondità filettatura	87,31 mm
Ø Preforo	30,6 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Ø Filettatura	34,925 mm
Filetti per pollice	6
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1.3/8-6 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare