

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1-18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1-18
GTIN	4062406046590
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 18
 Ø Filettatura: 25,4 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 20 mm
 Quadro del codolo □: 16 mm
 Ø Preforo: 24,25 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	25,4 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	18
Quadro del codolo □	16 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	24,25 mm

Passo della filettatura	1,411 mm
Profondità filettatura	63,5 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1-18 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare