

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1/4-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 1/4-27
GTIN	4062406045784
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 371
Ø Codolo D <sub>s</sub>	7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	6,35 mm
Filetti per pollice	27
Lunghezza complessiva L	80 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	5,45 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Profondità filettatura	15,9 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,941 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	1/4-27 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare