

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.3/8-10**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1.3/8-10
GTIN	4062406047023
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 10

Ø Filettatura: 34,925 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 28 mm

Quadro del codolo □: 22 mm

Ø Preforo: 32,6 mm

## Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	34,925 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Ø Preforo	32,6 mm

Norma	DIN 376
Passo della filettatura	2,54 mm
Filetti per pollice	10
Profondità filettatura	87,31 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1.3/8-10 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare