

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 9/16-14


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 9/16-14
GTIN	4062406046194
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNS-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 14,288 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

 Ø Codolo D_s: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø Preforo: 12,6 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	12,6 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	14
Ø Codolo D _s	11 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Passo della filettatura	1,814 mm

Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	35,72 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	14,288 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	9/16-14 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare