

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.3-48**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 NO.3-48
GTIN	4062406045494
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 91 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNC-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Filetti per pollice: 48  
 Ø Filettatura: 2,515 mm  
 Lunghezza complessiva L: 50 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
 Quadro del codolo □: 2,1 mm  
 Ø Preforo: 2,05 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	2,1 mm
Profondità filettatura	6,29 mm
Ø Preforo	2,05 mm
Filetti per pollice	48
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm
Passo della filettatura	0,529 mm

Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	2,515 mm
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	50 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	3-48 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare