

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 7/8-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 7/8-24
GTIN	4062406046453
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 24  
Ø Filettatura: 22,225 mm  
Lunghezza complessiva L: 140 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 18 mm  
Quadro del codolo □: 14,5 mm  
Ø Preforo: 21,2 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	22,225 mm
Filetti per pollice	24
Lunghezza complessiva L	140 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	1,058 mm
Ø Preforo	21,2 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub>	18 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	55,56 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	7/8-24 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare