

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 7/16-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 7/16-20
GTIN	4062406046019
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 11,112 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø Preforo: 9,9 mm

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	1,27 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	20
Profondità filettatura	27,78 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Preforo	9,9 mm
Materiale da taglio	HSS E

Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	9 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	11,112 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	7/16-20 UNF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare