

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 5/8-11

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 5/8-11
GTIN	4062406048525
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 11
 Ø Filettatura: 15,875 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 12 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø Preforo: 13,53 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	39,7 mm
Passo della filettatura	2,309 mm

Filetti per pollice	11
Ø Preforo	13,53 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	15,875 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	5/8-11 UNC
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare