

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1/4-32

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 1/4-32
GTIN	4062406048006
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 32
 Ø Filettatura: 6,35 mm
 Lunghezza complessiva L: 80 mm
 Ø Codolo D_s: 7 mm
 Quadro del codolo □: 5,5 mm
 Ø Preforo: 5,7 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	7 mm
Passo della filettatura	0,794 mm
Norma	DIN 371
Profondità filettatura	15,9 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm

Ø Preforo	5,7 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	32
Ø Filettatura	6,35 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	1/4-32 UNEF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare