

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 3/8-18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 3/8-18
GTIN	4062406050436
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 18
 Ø Filettatura: 9,525 mm
 Lunghezza complessiva L: 100 mm
 Ø Codolo D_s: 10 mm
 Quadro del codolo □: 8 mm
 Ø Preforo: 8,2 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	9,525 mm
Filetti per pollice	18
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	10 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Ø Preforo	8,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Lunghezza complessiva L	100 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	23,83 mm
Quadro del codolo □	8 mm
Norma	DIN 371
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	3/8-18 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare