

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1/4-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 1/4-20
GTIN	4062406050283
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 6,35 mm
 Lunghezza complessiva L: 80 mm
 Ø Codolo D_s: 7 mm
 Quadro del codolo □: 5,5 mm
 Ø Preforo: 5,11 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,27 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	5,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	15,9 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Preforo	5,11 mm

Ø Filettatura	6,35 mm
Filetti per pollice	20
Ø Codolo D _s	7 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 371
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1/4-20 UNC LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare