

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1/2-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 1/2-12
GTIN	4062406050610
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 12
 Ø Filettatura: 12,7 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 11 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø Preforo: 10,75 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	11 mm
Numero taglienti Z	3
Quadro del codolo □	9 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	12,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Ø Preforo	10,75 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Filetti per pollice	12
Profondità filettatura	31,75 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1/2-12 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare