

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.5/8-24**

**Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130046 1.5/8-24 |
| GTIN            | 4062406051723   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 24  
 Ø Filettatura: 41,275 mm  
 Lunghezza complessiva L: 200 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Quadro del codolo □: 24 mm  
 Ø Preforo: 40,35 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Filetti per pollice     | 24        |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm    |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 32 mm     |
| Profondità filettatura  | 103,19 mm |
| Ø Filettatura           | 41,275 mm |
| Numero taglienti Z      | 4         |
| Passo della filettatura | 1,058 mm  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Norma                                | DIN 376  |
| Ø Preforo                            | 40,35 mm                                       |
| Materiale da taglio                  | HSS E  |
| Quadro del codolo □                  | 24 mm  |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4  |
| Tipo di filettatura                  | UNS-LH   |
| Misura del filetto                   | 1.5/8-24 UNS LH                                |
| Rivestimento                         | TiN  |
| Norma filettatura                    | ASME B1.1                                      |
| Classe di tolleranza                 | 1B   |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,10                                       |
| Classe di tolleranza                 | 3B   |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,20                                       |
| Classe di tolleranza                 | 2B   |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,05                                       |
| Forma dell'imbocco                   | C  |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR             | no   |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio                  | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza  |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                             |