

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 2-14**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 2-14
GTIN	4062406052119
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 14  
 Ø Filettatura: 50,8 mm  
 Lunghezza complessiva L: 250 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Quadro del codolo □: 32 mm  
 Ø Preforo: 49,25 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	49,25 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	127 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	250 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Filetti per pollice	14
Ø Filettatura	50,8 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	2-14 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare