

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 5/8-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 5/8-12
GTIN	4062406050757
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 15,875 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 12 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø Preforo: 13,9 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	12
Passo della filettatura	2,117 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Codolo D _s	12 mm

Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	13,9 mm
Profondità filettatura	39,7 mm
Ø Filettatura	15,875 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	5/8-12 UN LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare