

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.5/16-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1.5/16-8
GTIN	4062406051440
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 8
Ø Filettatura: 33,338 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø Codolo D_s: 28 mm
Quadro del codolo □: 22 mm
Ø Preforo: 30,3 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Profondità filettatura	83,3 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	30,3 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	3,175 mm
Ø Codolo D _s	28 mm

Quadro del codolo □	22 mm
Filetti per pollice	8
Lunghezza complessiva L	200 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	33,338 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.5/16-8 UN LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare