

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 7/8-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 7/8-20
GTIN	4062406050948
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	55,56 mm
Ø Preforo	21,15 mm
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Filetti per pollice	20
Ø Codolo D _s	18 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Ø Filettatura	22,225 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	140 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UNEF-LH

Misura del filetto	7/8-20 UNEF LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare