

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 9/16-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 9/16-24
GTIN	4062406050634
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNEF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 24
Ø Filettatura: 14,288 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 11 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø Preforo: 13,4 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	14,288 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Ø Preforo	13,4 mm
Filetti per pollice	24
Ø Codolo D _s	11 mm

Passo della filettatura	1,058 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Profondità filettatura	35,72 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	9/16-24 UNEF LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare