

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.1/4-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130050 2.1/4-14
GTIN	4062406052249
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 14  
Ø Filettatura: 57,15 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 45 mm  
Quadro del codolo □: 35 mm  
Ø Preforo: 55,5 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	85,73 mm
Ø Filettatura	57,15 mm
Ø Preforo	55,5 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Quadro del codolo □	35 mm

Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	45 mm
Filetti per pollice	14
Numero taglienti Z	6
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	2.1/4-14 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare