

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: NO.3-56

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 NO.3-56
GTIN	4062406049966
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 91 giorni
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 56
 Ø Filettatura: 2,515 mm
 Lunghezza complessiva L: 50 mm
 Ø Codolo D_s: 2,8 mm
 Quadro del codolo □: 2,1 mm
 Ø Preforo: 2,15 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Ø Preforo	2,15 mm
Filetti per pollice	56
Profondità filettatura	6,29 mm

Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	2,515 mm
Norma	DIN 371
Passo della filettatura	0,454 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	3-56 UNF LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare