

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.7/8-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130050 2.7/8-20
GTIN	4062406052553
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 73,025 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø Preforo: 71,82 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	73,025 mm
Profondità filettatura	109,54 mm
Materiale da taglio	HSS
Filetti per pollice	20
Numero taglienti Z	8
Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Ø Preforo	71,82 mm

Lunghezza complessiva L	160 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8
Quadro del codolo □	39 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2.7/8-20 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare