

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 4.1/2-14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130050 4.1/2-14
GTIN	4062406053147
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 14
 Ø Filettatura: 114,3 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø codolo D_s: 56 mm
 Quadro del codolo □: 44 mm
 Ø preforo: 112,65 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	12
Profondità filettatura	171,45 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø codolo D _s	56 mm
Ø preforo	112,65 mm
Ø Filettatura	114,3 mm
Filetti per pollice	14

Quadro del codolo □	44 mm
Materiale da taglio	HSS
Lunghezza complessiva L	180 mm
Numero taglienti Z	12
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	4.1/2-14 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare