

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: NO.5-44****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130046 NO.5-44 |
| GTIN | 4062406050009 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 44
Ø Filettatura: 3,175 mm
Lunghezza complessiva L: 56 mm
Ø Codolo D_s: 3,5 mm
Quadro del codolo □: 2,7 mm
Ø Preforo: 2,7 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Profondità filettatura | 7,9 mm |
| Ø Codolo D _s | 3,5 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Ø Preforo | 2,7 mm |
| Passo della filettatura | 0,577 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Filetti per pollice | 44 |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | DIN 371 |
| Ø Filettatura | 3,175 mm |
| Quadro del codolo □ | 2,7 mm |
| Tipo di filettatura | UNF-LH |
| Misura del filetto | 5-44 UNF LH |
| Rivestimento | TiN |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |