

Garant

Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.1/8-12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130051 2.1/8-12
GTIN	4062406053314
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 12
 Ø Filettatura: 54 mm
 Lunghezza complessiva L: 140 mm
 Ø Codolo D_s: 40 mm
 Quadro del codolo □: 32 mm
 Ø Preforo: 52 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	54 mm
Ø Codolo D _s	40 mm
Ø Preforo	52 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	80,96 mm
Numero taglienti Z	6

Quadro del codolo □	32 mm
Filetti per pollice	12
Lunghezza complessiva L	140 mm
Passo della filettatura	2,11 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	2.1/8-12 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare