

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.1/4-12**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130051 2.1/4-12
GTIN	4062406053383
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	6
Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	35 mm
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	85,73 mm
Ø Preforo	55,1 mm
Filetti per pollice	12
Ø Codolo D _s	45 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Numero taglienti Z	6
Ø Filettatura	57,15 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	2.1/4-12 UN LH

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare