

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3.3/4-14**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130051 3.3/4-14
GTIN	4062406054045
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS  
 Filetti per pollice: 14  
 Ø Filettatura: 95,25 mm  
 Lunghezza complessiva L: 180 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Quadro del codolo □: 44 mm  
 Ø Preforo: 93,6 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	44 mm
Ø Filettatura	95,25 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Profondità filettatura	142,88 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Materiale da taglio	HSS
Filetti per pollice	14

Numero taglienti Z	10
Ø Preforo	93,6 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	56 mm
Numero di scanalature per i trucioli	10
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	3.3/4-14 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare