

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 5-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130051 5-12
GTIN	4062406054403
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 127 mm  
Lunghezza complessiva L: 180 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 56 mm  
Quadro del codolo □: 44 mm  
Ø Preforo: 125 mm

**Descrizione tecnica**

Filetti per pollice	12
Ø Preforo	125 mm
Passo della filettatura	2,1 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	56 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Filettatura	127 mm

Profondità filettatura	190,5 mm
Numero taglienti Z	12
Quadro del codolo □	44 mm
Numero di scanalature per i trucioli	12
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	5-12 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare