

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,  
Modello: 3.1/8-12****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130056 3.1/8-12 |
| GTIN            | 4062406056070   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 79,375 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
Quadro del codolo □: 39 mm  
Ø Preforo: 77,4 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Passo della filettatura | 2,11 mm |
| Quadro del codolo □     | 39 mm   |
| Ø Preforo               | 77,4 mm |
| Filetti per pollice     | 12      |
| Profondità filettatura  | 119 mm  |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 50 mm   |
| Numero taglienti Z      | 8       |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Materiale da taglio                  | HSS   |
| Ø Filettatura                        | 79,375 mm   |
| Lunghezza complessiva L              | 160 mm  |
| Numero di scanalature per i trucioli | 8   |
| Tipo di filettatura                  | UN-LH   |
| Misura del filetto                   | 3.1/8-12 UN LH                                    |
| Rivestimento                         | TiN   |
| Angolo di filetto                    | 60 grado  |
| Norma filettatura                    | ASME B1.1   |
| Classe di tolleranza                 | 1B  |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,10  |
| Classe di tolleranza                 | 3B  |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,20  |
| Classe di tolleranza                 | 2B  |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,05  |
| Forma dell'imbocco                   | C   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                          |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio |
| Direzione di taglio                  | sinistro  |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali       |
| Colore collarino                     | senza   |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                                |