

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,  
Modello: 2.1/2-4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130056 2.1/2-4
GTIN	4062406055813
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC-LH  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 4  
Ø Filettatura: 63,5 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
Quadro del codolo □: 39 mm  
Ø preforo: 57 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	95,25 mm
Passo della filettatura	6,35 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Materiale da taglio	HSS
Numero di scanalature per i trucioli	6
Numero taglienti Z	6

Ø Preforo	57 mm
Filetti per pollice	4
Quadro del codolo □	39 mm
Ø Filettatura	63,5 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	2.1/2-4 UNC LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare